



# THE WRAITH


レイス。それは、未来への自信。

Miss Arrivoシリーズの最上位機種「ミスアリーヴォ ザレイス」。シリーズならではの小型ヘッドはそのままに、“3D Movable Head”を搭載。顔の隅々までトリートメントを可能にする使いやすさと、肌への優しい使用感を追求しました。

## MFIP<sup>®</sup>\*1 [エムエフアイピー]

MFIP<sup>®</sup>はウルトラパルスを断続的に作用させることで、電流の緩急によりエステティシヤンのタッピングのような体感が得られます。

\*1 Mid Frequency Interval Pulse 中周波断続パルス




## ULTRA PULSE<sup>®</sup> [ウルトラパルス]

一種類の電気パルスで3つの効果を同時に実現する機能です。

**インサートパルス** 美容液成分を肌へ補給する。  
\*角質層まで

**中・高周波** 肌を優しく温める。

**EMS** 電気刺激により肌を引き締める。



<イメージ図>


**POINT** MFIPモード3秒とウルトラパルスモード2秒が交互に出力します。

## SKIN SCRAPER FOR ION プラスイオンの力で肌の汚れを除去

「スキンスクライパーモード」では、普段のお手入れでは落としきれない蓄積されたメイク汚れや古い角質を除去します。さらに美容液成分の補給と保湿を同時に行い、効果的に肌を整えます。

### IONIによる汚れの除去

一般的に皮膚の汚れはプラスの電荷を帯びています。このプラスの電荷を帯びた汚れに、マイナスの電荷を帯びた専用化粧水で包み込むことで、プラスのIONIで吸着し肌の汚れをコットンで拭き取ります。



<イメージ図>

### HOW TO USE

①ヘッド部のコットンリングを使い、コットンを装着します。



②専用化粧水をコットンにしみこませてください。



③IONボタンを押してスタート

肌を傷つけないよう優しく、ふき取りを行ってください。



## 24KEp素子とプラチナ素子

金属の中でイオン化傾向が最も低いとされている、24金で表面加工を施しました。



## 3D Movable Head

全方位に自在に動く、特殊なヘッド機構を採用。顔のカーブに沿って隙間なく密着します。トリートメント時のストレスフリーを実現しました。



## NFCタグ搭載モデル


NFCタグによる真偽判定システムの導入。内蔵されたNFCタグをスマートフォンで読み込む事で“シリアルナンバー”の確認ができます。



## EMS デイリーケアで肌を引き締める

4極の素子間に微弱な交流電流が繰り返し流れ、マイクロウェーブを起こします。その優しいウェーブが肌を引き締めます。

\*毎日のトリートメントでご使用いただけます。



## Type-CのUSBによる充電

パソコン等で簡単に充電が可能。充電式で場所を問わずご使用頂けます。(充電には付属のUSBケーブルをご使用ください。)



## LED 光の波長によるトリートメント

光の波長によるトリートメントで、お悩みをサポートしていきます。

